



## MN-94-009 Opalarka 2-biegowa 2000 W, 6-stopniowa regulacja

## Uniwersalna opalarka 2000 W z 6-stopniową regulacją temperatury



## Certyfikaty i gwarancje:



## Cechy i zalety

- Nagrzewnica o mocy 2000 W zapewni szybki rozruch, efektywną pracę oraz wysoką temperaturę maksymalną
- Dwa biegi:
  - pierwszy bieg pozwala na regulację temperatury w zakresie 50-350°C (co 50°C),
  - drugi bieg pozwala na regulację temperatury w zakresie 100-600°C (co 100°C).
- 6-stopniowa regulacja parametrów pracy urządzenia prezentowana za pomocą diod LED pozwala na dopasowanie temperatury do wykonywanej pracy
- Stały wydatek powietrza 550 litrów/min na obu biegach zapewnia dużą siłę nadmuchu, co przekłada się na efektywność pracy
- Konstrukcja opalarki pozwala na ustawienie jej w pionie jako urządzenie stacjonarne i operowanie materiałem dwoma rękami
- Dwukomponentowa gumowana rękojeść gwarantuje pewny i wygodny chwyt oraz poprawia ergonomię pracy
- Osłona dłoni zapobiega przypadkowemu oparzeniu operatora o obrabiany materiał
- Lekka, trwała budowa opalarki zapewnia wytrzymałość i redukuje zmęczenie podczas pracy
- Bogaty zestaw akcesoriów: 4 dysze, szpachelka i skrobak pozwala na szeroki zakres prac bez konieczności dokupowania dodatkowych narzędzi
- Kufer umożliwia łatwy transport i wygodne przechowywanie urządzenia wraz ze wszystkimi akcesoriami
- **Red Plug Service** to gwarancja szybkiej naprawy uszkodzonego narzędzia dzięki bezpłatnej wysyłce kurierem od i do klienta

## Zastosowanie

- Przeznaczone do usuwania farb i innych powłok lakierniczych
- Przeznaczone do lutowania miękkiego elementów ze stali, miedzi i mosiądzu
- Przeznaczone do formowania, zgrzewania i spawania tworzyw sztucznych
- Przeznaczone do okleinowania mebli, a wielu innych zastosowań jak odmrażanie, suszenie, czy rozpalanie grilla

## Wyposażenie

- 4 wymienne końcówki/dysze
- Szpachelka
- Skrobak trójkątny
- Kufer transportowy

## Użytkownicy

- Lakiernicy
- Malarze
- Stolarze
- Hydraulicy
- Majsterkowicze

## Dane techniczne

Indeks	Moc	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Waga opakowania jednostkowego	Waga opakowania zbiorczego	EAN
	[W]	[szt]	[szt]	[kg]	[kg]	
<b>MN-94-009</b>	2000	1	5	2.1	10.7	5906675099163

<b>moc</b>	<b>2000 W</b>
temperatura: tryb I	<b>50-350 °C</b>
temperatura: tryb II	<b>100-600 °C</b>
wydajność	<b>550 L/min</b>
długość przewodu	<b>3 m</b>

## Ostrzeżenia



- Przeczytaj instrukcję obsługi
- Zawsze używaj ochrony oczu (okulary, gogle lub przyłbice ochronne)
- Zawsze używaj ochrony rąk (rękawice)
- Zawsze używaj ochrony dróg oddechowych (maski)
- INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zawsze przestrzegaj wskazówek dotyczących bezpieczeństwa zawartych w instrukcji obsługi i obowiązujących przepisów BHP. Nie przestrzeganie zawartych w niej ostrzeżeń i zaleceń może być przyczyną porażenia prądem, pożaru, a także poważnego uszkodzenia ciała, a nawet śmierci. Należy dokładnie przeczytać i zrozumieć instrukcję obsługi, a także zachować ją do późniejszego wglądu